

KARTA TECHNICZNA

EPAT 2F5200

Taśma foliowa dwustronnie klejąca ze zróżnicowanym klejem zapewnia mocne trzymanie po jednej stronie i delikatne usuwanie po drugiej, bez uszkodzeń powierzchni. Idealna do tymczasowego mocowania.



WŁAŚCIWOŚCI

Rodzaj:	taśma foliowa ze zróżnicowanym klejem
Nośnik:	niebieska folia PE
Grubość:	0,15 mm
Przekładka:	papier silikonowany
Kolor przekładki:	biały
Klej:	hot melt
Przylepność (str. otwarta):	10 N/25 mm
Przylepność (str. zamknięta):	18 N/25 mm
Temperatura pracy:	od -10°C do +80°C
Dostępne rozmiary:	dowolna szer. od 4 mm do 1000 mm
Nawój standardowy:	10 m, 25 m



SZYBKE WIĄZANIE



WIELE WARIANTÓW


DŁUGOTRWAŁY
W CZASIE


MOCNE ŁĄCZENIE

ZASTOSOWANIE

Taśma foliowa dwustronnie klejąca ze zróżnicowanym klejem jest idealnym rozwiązaniem do tymczasowego mocowania i precyzyjnego montażu w różnych zastosowaniach. Doskonale nadaje się do montowania dekoracji, plakatów, materiałów wystawienniczych oraz elementów reklamowych, gdzie wymagana jest łatwość usuwania bez pozostawiania śladów. Może być używana w biurach, domach i przestrzeniach komercyjnych do tymczasowego mocowania przedmiotów na różnych powierzchniach, takich jak ściany, szkło, metal czy plastik. Dzięki zróżnicowanemu klejowi, jedna strona taśmy zapewnia mocne trzymanie, a druga umożliwia łatwe i bezpieczne usunięcie elementu.

Przedstawione w tej karcie dane techniczne są przygotowane na podstawie wyników testów laboratoryjnych producenta.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WYKROJE

SAMOPRZYLEPNE

Epat to producent wykrojów samoprzylepnych z taśm, folii, filcu i korka, eurozawieszek i podkładek samoprzylepnych, które przyspieszają produkcję i pracę.



KATEGORIE WYKROJÓW SAMOPRZYLEPNYCH

-  [Eurozawieszki samoprzylepne](#)
-  [Kolorowe kółeczka do znakowania](#)
-  [Kółka dwustronnie klejące](#)
-  [Wykroje na arkuszu](#)
-  [Wykroje z filcu](#)
-  [Wykroje z korka](#)
-  [Plomby samoprzylepne](#)
-  [Rzepy z klejem](#)
-  [Wykroje na zamówienie](#)

CHUSTECZKI NASĄCZANE

Epat to producent pojedynczo pakowanych chusteczek, dzięki którym zyskasz pewność klejenia. **Niebieska** chusteczka dokładnie oczyści klejoną powierzchnię, a **chusteczka z primerem** zapewni, że kilkakrotnie zwiększysz przylepność taśmy czy wykroju.



RODZAJE CHUSTECZEK NASĄCZANYCH

-  [Chusteczki nasączone z logo Twojej firmy](#)
-  [Chusteczki odtłuszczające przed klejeniem](#)
-  [Chusteczki zwiększające przylepność taśm](#)
-  [Chusteczki z opisem w 4 językach](#)

Przedstawione w tej karcie dane techniczne są przygotowane na podstawie wyników testów laboratoryjnych producenta.